




HELIGRIP pjovimo įdėklai, IC808, [pjovos plotis w / kampinis spindulys R: 5/0,8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273407 5/0,8
GTIN	7291075028812
Produktų klasė	26C

Aprašymas

Modelis:

Teigiamas drožlialaužis. Minkštas pjūvis. Mažesnės pjovimo jėgos.

Paskirtis:

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273766 – 273768.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	5 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,8 mm
Įpjovimo pastūma f	0,11 - 0,21 mm/aps,
INSL	19 mm

Tekinimo pastūma f	0,23 - 0,35 mm/aps,
Ašinio griovelio pastūma f	0,12 - 0,24 mm/aps,
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	1 - 3 mm
Serija	HELI-GRIP
Pjovimo gylis $a_{p\max}$	3 mm
Pjovimo gylis $a_{p\min}$	1 mm
Gamintojo pavadinimas	GRIP 5008Y IC808
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Drožlialaužis	F
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 200 m/min
Kietlydinys	IC808
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas