




HELIGRIP pjovimo įdėklai, IC808, [pjovos plotis w / kampinis spindulys R: 6/0,5mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273407 6/0,5 |
| GTIN | 7291075028829 |
| Produktų klasė | 26C |

Aprašymas

Modelis:

Teigiamas drožlialaužis. Minkštas pjūvis. Mažesnės pjovimo jėgos.

Paskirtis:

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273766 – 273768.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Pjovimo briaunos spindulys R | 0,5 mm |
| [pjovos plotis w | 6 mm |
| [pjovimo pastūma f | 0,13 - 0,23 mm/aps, |
| [pjovos pločio w tolerancija | 0,05 mm |
| Tekinimo pastūma f | 0,22 - 0,36 mm/aps, |

| | |
|---|-----------------------------|
| INSL | 19 mm |
| Plokštelių tekinimo pastūma f | 0,15 - 0,4 mm/aps, |
| Ašinio griovelio pastūma f | 0,12 - 0,28 mm/aps, |
| Pjūvio gylis a_p | 0,6 - 3 mm |
| Serija | HELI-GRIP |
| Pjovimo gylis $a_{p\ max}$ | 3,6 mm |
| Pjovimo gylis $a_{p\ min}$ | 0,6 mm |
| Gamintojo pavadinimas | GRIP 6005Y IC808 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnasis apdirbimas |
| Pagrindinis naudojimas | UNI |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Drožlialaužis | F |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 30 - 200 m/min |
| Kietlydinys | IC808 |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |