



TANGGRIP TNF-IQ pjovimo įdėklai, IC808, [pjovos plotis w / kampinis spindulys R: 3/0,3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	274222 3/0,3
GTIN	7291075326161
Produktų klasė	26A

Aprašymas

Modelis:

Teigiamas drožlialaužis. Minkštai pjauna. Optimalus drožlių valdymas ir šalinimas. Nuo mažų iki vidutinių pastūmų.

Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274202 – 274205.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos spindulys R	0,3 mm
[pjovos plotis w	3 mm
[pjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Pastūma f	0,1 - 0,15 mm/aps,
Serija	TANG-GRIP

Gamintojo pavadinimas	TNF 3P-IQ IC808
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožialaužis	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 150 m/min
Kietlydinys	IC808
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas