



## TANGGRIP TNF-IQ pjovimo įdėklai, IC808, [pjovos plotis w / kampinis spindulys R: 3/0,3mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	274224 3/0,3
GTIN	7291075310580
Produktų klasė	26A

### Aprašymas

**Modelis:**

Teigiamas drožlialaužis. Minkštai pjauna. Optimalus drožlių valdymas ir šalinimas. Nuo mažų iki vidutinių pastūmų.

**Paskirtis:**

Ašiniam griovelio peiliui.

**Tinka:**

Plokštelių laikiklis Nr. 274202 – 274205.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,3 mm
Pastūma f	0,08 - 0,1 mm/aps,
Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Serija	TANG-GRIP

Gamintojo pavadinimas	TNF 3M-IQ IC808
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožialaužis	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 150 m/min
Kietlydinys	IC808
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas