



TANGGRIP TNF-IQ pjovimo įdėklai, IC808, [pjovos plotis w / kampinis spindulys R: 3/0,3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	274226 3/0,3
GTIN	7291075460209
Produktų klasė	26A

Aprašymas

Modelis:

Teigiamas drožlialaužis. Minkštai pjauna. Optimalus drožlių valdymas ir šalinimas. Nuo mažų iki vidutinių pastūmų.

Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274202 – 274205.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,3 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Pastūma f	0,06 - 0,1 mm/aps,
Serija	TANG-GRIP

Gamintojo pavadinimas	TNF 3GN-IQ IC808
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožialaužis	GN
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 150 m/min
Kietlydinys	IC808
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas