



TANGGRIP TNF-IQ pjovimo įdėklai, IC808, [pjovos plotis w / kampinis spindulys R: 6/0,4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	274226 6/0,4
GTIN	7291075439113
Produktų klasė	26A

Aprašymas

Modelis:

Teigiamas drožlialaužis. Minkštai pjauna. Optimalus drožlių valdymas ir šalinimas. Nuo mažų iki vidutinių pastūmų.

Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274202 – 274205.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos spindulys R	0,4 mm
[pjovos plotis w	6 mm
[pjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Pastūma f	0,08 - 0,16 mm/aps,
Serija	TANG-GRIP

Gamintojo pavadinimas	TNF 6GN-IQ IC808
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožialaužis	GN
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 150 m/min
Kietlydinys	IC808
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas