


**Garant****SNHX 1103 neutral., Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218581 ST1400
GTIN	4045197656353
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e$  max.griovelio pločiui  $a_p$ : 5 mm

Rūšis: HB7525

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,13 mm

Nuožulos plotis: 0,15 mm

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,13 mm
Tipas	ST1400
Nuožulos plotis	0,15 mm
Rūšis	HB7525
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNHX 1103
Ašmenys	HM

Plokštelės storis	2,7 mm
griovelio pločiui $a_p$	5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui