




TANGGRIP TNFFA-IQ ašinis įpjovimo laikiklis sustiprintas, dešininis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 60-80mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	274202 60-80
GTIN	7291075311006
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 274422 – 274226.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279952 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	90 mm
Serija	TANG-GRIP
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	27 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
WF	9 mm
WB_2	18 mm
Funkcinis aukštis h_1	24,8 mm
Koto aukštis h_5	32 mm
Gamintojo pavadinimas	TNFFA 60R-4IQ
Iškyšos ilgis	27 mm

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte