




## TANGGRIP TNFFA-IQ ašinis įpjovimo laikiklis sustiprintas, kairinis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 80-100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	274203 80-100
GTIN	7291075310948
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

#### Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 274422 – 274226.

#### Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279952 reikia užsakyti atskirai.

### Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	27 mm
Serija	TANG-GRIP
Bendras ilgis L	90 mm
WB_2	16,7 mm
WF	9,5 mm
Koto aukštis $h_5$	32 mm
Funkcinis aukštis $h_1$	24,8 mm
Gamintojo pavadinimas	TNFFA 80L-3IQ
Iškyšos ilgis	27 mm

Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte