




TANGGRIP TNFFA-IQ ašinis įpjovimo laikiklis sustiprintas, kairinis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 110-300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	274203 110-300
GTIN	7291075311167
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 274422 – 274226.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279952 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	6 mm
Serija	TANG-GRIP
Bendras ilgis L	90 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	35 mm
WF	10,2 mm
WB_2	14,8 mm
Funkcinis aukštis h_1	24,8 mm
Koto aukštis h_5	32 mm
Gamintojo pavadinimas	TNFFA 110L-6IQ
Iškyšos ilgis	35 mm

Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte