



## TANGGRIP TNFFA-IQ ašinis įpjovimo laikiklis sustiprintas, kairinis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 54-65mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 274203 54-65  |
| GTIN             | 7291075310931 |
| Produktų klasė   | 26D           |

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

#### Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 274422 – 274226.

#### Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279952 reikia užsakyti atskirai.

### Techninis aprašymas

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Serija                    | TANG-GRIP     |
| Bendras ilgis L           | 90 mm         |
| Įpjovos plotis w          | 3 mm          |
| Įpjovos gylis $t_{maks.}$ | 26 mm         |
| WF                        | 9,5 mm        |
| WB_2                      | 18,5 mm       |
| Koto aukštis $h_5$        | 32 mm         |
| Funkcinis aukštis $h_1$   | 24,8 mm       |
| Gamintojo pavadinimas     | TNFFA 54L-3IQ |
| Iškyšos ilgis             | 26 mm         |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Paskirtis                 | kairinis   |
| Vidinis aušinimas         | ne   |
| galima atpjauti pagal ašį | taip   |
| Produkto rūšis            | Tekinimo plokštelių laikiklis<br>su keičiama plokšte |