



## TANGGRIP TNFFH-IQ ašinis įpjovimo laikiklis, kairinis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 150-700mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	274205 150-700
GTIN	7291075310788
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

**Modelis:**

Su dviem lizdais plokštelėms.

**Paskirtis:**

Ašiniam griovelio peiliui.

**Tinka:**

Įpjovimo galvutės Nr. 274422 – 274226.

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279952 reikia užsakyti atskirai.

### Techninis aprašymas

Serija	TANG-GRIP
Įpjovos gylis $t_{maks}$	35 mm
Įpjovos plotis $w$	6 mm
Bendras ilgis $L$	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,3 mm
Funkcinis aukštis $h_1$	24,8 mm
Koto aukštis $h_5$	32 mm
Gamintojo pavadinimas	TNFFH 150L-6IQ

Iškyšos ilgis	35 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte