



TANGGRIP TNFFH-IQ ašinis įpjovimo laikiklis, dešininis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 90-120mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 274204 90-120 |
| GTIN | 7291075310634 |
| Produktų klasė | 26D |

Aprašymas

Modelis:

Su dviem lizdais plokštelėms.

Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 274422 – 274226.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279952 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|---------------|
| Įpjovos plotis w | 3 mm |
| Bendras ilgis L | 150 mm |
| Įpjovos gylis $t_{maks.}$ | 18 mm |
| Serija | TANG-GRIP |
| WF | 4,1 mm |
| WB_2 | 5,2 mm |
| Funkcinis aukštis h_1 | 24,8 mm |
| Koto aukštis h_5 | 32 mm |
| Gamintojo pavadinimas | TNFFH 90R-3IQ |

| | |
|---------------------------|--|
| Iškyšos ilgis | 18 mm |
| Paskirtis | dešininis |
| Vidinis aušinimas | ne |
| galima atpjauti pagal ašį | taip |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |