



TANGGRIP TNFFH-IQ ašinis įpjovimo laikiklis, dešininis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 150-500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	274204 150-500
GTIN	7291075310658
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Modelis:

Su dviem lizdais plokštelėms.

Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 274422 – 274226.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279952 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Įpjovos gylis $t_{maks.}$	32 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Serija	TANG-GRIP
Bendras ilgis L	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,8 mm
Koto aukštis h_5	32 mm
Funkcinis aukštis h_1	24,8 mm
Gamintojo pavadinimas	TNFFH 150R-4IQ

Iškyšos ilgis	32 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte