



TANGGRIP TNFFH-IQ ašinis įpjovimo laikiklis, kairinis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 150-500mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 274205 150-500 |
| GTIN | 7291075310689 |
| Produktų klasė | 26D |

Aprašymas

Modelis:

Su dviem lizdais plokštelėms.

Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 274422 – 274226.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279952 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------------|
| Serija | TANG-GRIP |
| Įpjovos gylis t_{maks} . | 32 mm |
| Bendras ilgis L | 150 mm |
| Įpjovos plotis w | 4 mm |
| WF | 3,8 mm |
| WB_2 | 5,2 mm |
| Funkcinis aukštis h_1 | 24,8 mm |
| Koto aukštis h_5 | 32 mm |
| Gamintojo pavadinimas | TNFFH 150L-4IQ |

| | |
|---------------------------|--|
| Iškyšos ilgis | 32 mm |
| Paskirtis | kairinis |
| Vidinis aušinimas | ne |
| galima atpjauti pagal ašį | taip |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |