



HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 20/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273766 20/3
GTIN	7291075031645
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Modelis:

Tiesios konstrukcijos (1 pav.).

Paskirtis:

Skirtas griovelių tekinimui, nupjaut ir įpjauti.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

Techninis aprašymas

WF	18,8 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Galvutės ilgis L ₁	29 mm
Serija	HELI-GRIP
Koto dydis	20 mm
CWX	4,76 mm
WB	2,4 mm
CUTDIA	40 mm
Plokštelės dydis	32 mm

Gamintojo pavadinimas	HELIR 2020-3T20
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte