



HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 25/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273766 25/3
GTIN	7291075031768
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Skirtas griovelių tekimui, nupjaut ir įpjauti.

Tinka:

Įjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3 mm
WF	23,8 mm
Galvutės ilgis L ₁	36,4 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto dydis	25 mm
Serija	HELI-GRIP
CUTDIA	40 mm
CWX	3,18 mm
WB	2,4 mm
Plokštelės dydis	32 mm
Gamintojo pavadinimas	HELIR 2525-3T20

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte