



HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 16/3mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273766 16/3 |
| GTIN | 7291075031911 |
| Produktų klasė | 26D |

Aprašymas

Modelis:

Tiesios konstrukcijos (1 pav.).

Paskirtis:

Skirtas griovelių tekinimui, nupjaut ir įpjauti.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|-----------|
| Galvutės ilgis L_1 | 30 mm |
| Koto dydis | 16 mm |
| Įpjovos gylis $t_{maks.}$ | 12 mm |
| Bendras ilgis L | 135 mm |
| Įpjovos plotis w | 3 mm |
| WF | 14,8 mm |
| Serija | HELI-GRIP |
| WB | 2,4 mm |
| CUTDIA | 32 mm |
| CWX | 3,18 mm |

| | |
|---------------------------|--|
| Gamintojo pavadinimas | HELIR 1616-3T12 |
| Paskirtis | dešininis |
| Vidinis aušinimas | ne |
| galima atpjauti pagal ašį | taip |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |