



## HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 16/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273766 16/4
GTIN	7291075032130
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

**Paskirtis:**

Skirtas griovelių tekinimui, nupjaut ir įpjauti.

**Tinka:**

Įjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

### Techninis aprašymas

Serija	HELI-GRIP
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	12 mm
WF	14,4 mm
Galvutės ilgis $L_1$	29 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Koto dydis	16 mm
Bendras ilgis L	135 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	32 mm
WB	3,2 mm
Gamintojo pavadinimas	HELIR 1616-4T12

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte