



## PENTAIQGRIP PCH-IQ gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / plokštės dydis: 25/40mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273576 25/40
GTIN	7291075317978
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Pirmasis pasirinkimas pjaunant iki 40 mm skersmens. Galimi įpjovimai.

#### Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273580 – 273581.

### Techninis aprašymas

Serija	PENTAIQGRIP
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Bendras ilgis L	135 mm
HBH	8 mm
Koto dydis	25 mm
WF	23,7 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	33,3 mm
H	43,5 mm
HBL	33,6 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHR 25-D40-3-IQ
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte