



PENTAIQGRIP PCH-IQ gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / plokštės dydis: 16/22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273576 16/22
GTIN	7291075318135
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Pirmasis pasirinkimas pjaunant iki 40 mm skersmens. Galimi įpjovimai.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273580 – 273581.

Techninis aprašymas

Serija	PENTAIQGRIP
H	25,5 mm
Koto dydis	16 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
HBH	4 mm
WF	15,4 mm
Bendras ilgis L	120 mm
Galvutės ilgis L ₁	26,9 mm
HBL	23,2 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHR 16-D22-2-IQ
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

galima atpjauti pagal ašį

ne

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte