



PENTAIQGRIP PCH-IQ gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / plokštės dydis: 20/40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273576 20/40
GTIN	7291075318005
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Pirmasis pasirinkimas pjaunant iki 40 mm skersmens. Galimi įpjovimai.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273580 – 273581.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	33,3 mm
WF	18,7 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serija	PENTAIQGRIP
Bendras ilgis L	135 mm
Koto dydis	20 mm
HBH	13 mm
H	43,5 mm
HBL	35,6 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHR 20-D40-3-IQ
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte