



PENTAIQGRIP PCH-IQ gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / plokštės dydis: 20/32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273576 20/32
GTIN	7291075318319
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Pirmasis pasirinkimas pjaunant iki 40 mm skersmens. Galimi įpjovimai.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273580 – 273581.

Techninis aprašymas

H	33,6 mm
Galvutės ilgis L ₁	28,4 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
HBH	6 mm
Serija	PENTAIQGRIP
WF	19,5 mm
Koto dydis	20 mm
Bendras ilgis L	120 mm
HBL	29,5 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHR 20-D32-2-IQ
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte