



## PENTAIQGRIP PCH-IQ gnybtinis laikiklis, kairin., Koto dydis / plokštės dydis: 12/22mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273577 12/22
GTIN	7291075318142
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

**Paskirtis:**

Pirmasis pasirinkimas pjaunant iki 40 mm skersmens. Galimi įpjovimai.

**Tinka:**

Pjovimo galvutės Nr. 273580 – 273581.

### Techninis aprašymas

HBH	8 mm
Serija	PENTAIQGRIP
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto dydis	12 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	26,9 mm
WF	11,4 mm
H	25,5 mm
HBL	25,7 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHL 12-D22-2-IQ
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	ne

galima atpjauti pagal ašį

ne

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte