



PENTAIQGRIP PCH-IQ gnybtinis laikiklis, kairin., Koto dydis / plokštės dydis: 25/40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273577 25/40
GTIN	7291075318029
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Pirmasis pasirinkimas pjaunant iki 40 mm skersmens. Galimi įpjovimai.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273580 – 273581.

Techninis aprašymas

HBH	8 mm
Bendras ilgis L	135 mm
Koto dydis	25 mm
WF	23,7 mm
H	43,5 mm
Galvutės ilgis L ₁	33,3 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serija	PENTAIQGRIP
HBL	33,6 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHL 25-D40-3-IQ
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	ne

galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte