



## PENTAIQGRIP PCH-IQ gnybtinis laikiklis, kairin., Koto dydis / plokštės dydis: 20/40mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273577 20/40
GTIN	7291075318012
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Pirmasis pasirinkimas pjaunant iki 40 mm skersmens. Galimi įpjovimai.

#### Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273580 – 273581.

### Techninis aprašymas

CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serija	PENTAIQGRIP
H	43,5 mm
HBH	13 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	33,3 mm
WF	18,7 mm
Koto dydis	20 mm
Bendras ilgis L	135 mm
HBL	35,6 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHL 20-D40-3-IQ
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	ne

galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte