



FLASHPENTA PMN D-J/D-C pjovimo įdėklai, IC908, [pjovos plotis w / plokštės dydis: 2/22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273580 2/22
GTIN	7291075380675
Produktų klasė	26K

Aprašymas

Modelis:

Skirti minkštiems komponentams nupjauti ir įpjauti. Sumažina užvartų skaičių. Teigiamas drožlialausis. Minkštai pjauna. Nuo mažų iki vidutinių pastūmų.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273576 – 273577.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
[pjovos pločio w tolerancija	0,03 mm
Pastūma f	0,04 - 0,12 mm/aps,
[pjovos plotis w	2 mm
Pjovimo briaunos spindulio R tolerancija	0,03 mm

Serija	FLASHPENTA
Gamintojo pavadinimas	PMN D22-2J02 IC908
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	J
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC908
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas