



FLASHPENTA PMN D-J/D-C pjovimo įdėklai, IC908, [pjovos plotis w / plokštės dydis: 2/32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273581 2/32
GTIN	7291075380606
Produktų klasė	26K

Aprašymas

Modelis:

Skirtas strypams, kietoms medžiagoms ir sudėtingiems darbams pjauti. Drožlialaužis su ryškia apsaugine nuožula. Vidutinės ir didelės pastūmos.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273576 – 273577.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
[pjovos pločio w tolerancija	0,03 mm
[pjovos plotis w	2 mm
Pastūma f	0,04 - 0,14 mm/aps,
Pjovimo briaunos spindulio R tolerancija	0,03 mm
Serija	FLASHPENTA

Gamintojo pavadinimas	PMN D32-2C02 IC908
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožialaužis	C
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC908
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas