



## HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis, kairinis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 16/3mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273767 16/3
GTIN	7291075031928
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

**Modelis:**

Tiesios konstrukcijos (1 pav.).

**Paskirtis:**

Skirtas griovelių tekinimui, nupjaut ir įpjauti.

**Tinka:**

Pjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

### Techninis aprašymas

WF	14,8 mm
Serija	HELI-GRIP
Koto dydis	16 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Bendras ilgis L	135 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	12 mm
Galvutės ilgis $L_1$	30 mm
WB	2,4 mm
CWX	3,18 mm
CUTDIA	32 mm

Gamintojo pavadinimas	HELIL 1616-3T12
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte