



HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis, kairinis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 16/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273767 16/4
GTIN	7291075032116
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Skirtas griovelių tekinimui, nupjaut ir įpjauti.

Tinka:

Įjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

Techninis aprašymas

Koto dydis	16 mm
WF	14,4 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Bendras ilgis L	135 mm
Galvutės ilgis L ₁	29 mm
Serija	HELI-GRIP
Įpjovos gylis t _{maks.}	12 mm
CWX	4,76 mm
WB	3,2 mm
CUTDIA	32 mm
Gamintojo pavadinimas	HELIL 1616-4T12

Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte