



## HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis, kairinis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 20/3mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273767 20/3
GTIN	7291075031638
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

**Modelis:**

Tiesios konstrukcijos (1 pav.).

**Paskirtis:**

Skirtas griovelių tekinimui, nupjaut ir įpjauti.

**Tinka:**

Pjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

### Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	29 mm
Koto dydis	20 mm
Serija	HELI-GRIP
Bendras ilgis L	140 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
WF	18,8 mm
CUTDIA	40 mm
WB	2,4 mm
CWX	4,76 mm
Gamintojo pavadinimas	HELIL 2020-3T20

Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte