



HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis, kairinis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 20/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273767 20/4
GTIN	7291075031676
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Skirtas griovelių tekinimui, nupjaut ir įpjauti.

Tinka:

Įjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

Techninis aprašymas

Koto dydis	20 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Galvutės ilgis L ₁	42 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Serija	HELI-GRIP
WF	18,4 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
Gamintojo pavadinimas	HELIL 2020-4T25
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte