



HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis, kairinis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 25/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273767 25/3
GTIN	7291075031751
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Skirtas griovelių tekinimui, nupjaut ir įpjauti.

Tinka:

Įjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

Techninis aprašymas

Koto dydis	25 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Serija	HELI-GRIP
WF	23,8 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Galvutės ilgis L ₁	36,4 mm
CWX	3,18 mm
CUTDIA	40 mm
WB	2,4 mm
Gamintojo pavadinimas	HELIL 2525-3T20
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte