



PENTACUT PCH 24-34 gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / plokštės dydis: 12/24mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273924 12/24
GTIN	7291075172010
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273937 – 273939.

Techninis aprašymas

Įpjovos gylis $t_{maks.}$	6,5 mm
Koto dydis	12 mm
Galvutės ilgis L_1	19,5 mm
Serija	PENTACUT
Bendras ilgis L	120 mm
HBH	4 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Plokštelės dydis	25 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHR 12-24
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte