



## PENTACUT PCH 24-34 gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / plokštės dydis: 16/24mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273924 16/24
GTIN	7291075172027
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

#### Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273937 – 273939.

### Techninis aprašymas

Serija	PENTACUT
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	6,5 mm
Galvutės ilgis $L_1$	19,5 mm
Bendras ilgis $L$	120 mm
Koto dydis	16 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHR 16-24
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

