



## PENTACUT PCH 24-34 gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / plokštės dydis: 20/24mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273924 20/24  |
| GTIN             | 7291075172034 |
| Produktų klasė   | 26D           |

### Aprašymas

#### Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273937 – 273939.

### Techninis aprašymas

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Bendras ilgis L                  | 120 mm  |
| Galvutės ilgis L <sub>1</sub>    | 19,5 mm   |
| Įpjovos gylis t <sub>maks.</sub> | 6,5 mm  |
| Koto dydis                       | 20 mm   |
| Serija                           | PENTACUT  |
| CWN-CWX                          | 0,5 - 3,2 mm  |
| Plokštelės dydis                 | 12 mm   |
| Gamintojo pavadinimas            | PCHR 20-24  |
| Paskirtis                        | dešininis   |
| Vidinis aušinimas                | ne  |
| galima atpjauti pagal ašį        | ne  |
| Produkto rūšis                   | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |

