



## PENTACUT PCH 24-34 gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / plokštės dydis: 16/34mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273924 16/34
GTIN	7291075287219
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

#### Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273937 – 273939.

### Techninis aprašymas

Įpjovos gylis $t_{maks.}$	10 mm
Koto dydis	16 mm
Serija	PENTACUT
Galvutės ilgis $L_1$	31 mm
Bendras ilgis $L$	120 mm
HBH	9 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Plokštelės dydis	20 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHR 16-34
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne

Produkto rūšis

---

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte