



PENTACUT PCH 24-34 gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / plokštės dydis: 25/24mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273924 25/24
GTIN	7291075172089
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273937 – 273939.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	19,5 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	6,5 mm
Bendras ilgis L	135 mm
Serija	PENTACUT
Koto dydis	25 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHR 25-24
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

