



## PENTACUT PCH 24-34 gnybtinis laikiklis, kairinis, Koto dydis / plokštės dydis: 12/24mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273925 12/24
GTIN	7291075171945
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

#### Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273937 – 273939.

### Techninis aprašymas

Serija	PENTACUT
Bendras ilgis L	120 mm
Koto dydis	12 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	6,5 mm
Galvutės ilgis $L_1$	19,5 mm
HBH	4 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHL 12-24
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

