



## PENTACUT PCH 24-34 gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / plokštės dydis: 20/34mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273924 20/34
GTIN	7291075287134
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

#### Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273937 – 273939.

### Techninis aprašymas

Įpjovos gylis $t_{maks.}$	10 mm
Serija	PENTACUT
Bendras ilgis L	120 mm
Galvutės ilgis $L_1$	31 mm
Koto dydis	20 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHR 20-34
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

