

**PENTACUT 24N-J/34N-J pjovimo įdėklai, IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 2/24mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273937 2/24
GTIN	7291075151442
Produktų klasė	26K

Aprašymas**Modelis:**

Teigiamas drožlių griovelis. Minkštai pjauna. Nuo mažų iki vidutinių pastūmų.

Paskirtis:

Pirmasis pasirinkimas tiksliam pjovimui. Galimas nupjovimas. Taip pat tinka ir pertraukiamiems pjūviams.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273924 – 273925.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	2 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
BW	4 mm
Pastūma f	0,04 - 0,12 mm/aps,

Įpjovos gylis $t_{maks.}$	6 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	0,02 mm
Pjovimo briaunos spindulio R tolerancija	0,03 mm
Plokštelės dydis $\varnothing d$	24 mm
Serija	PENTACUT
Gamintojo pavadinimas	PENTA 24N200J020 IC908
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Drožlialaužis	J
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC908
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas