




## PENTACUT 24N-C/34N-C pjovimo įdėklai, IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 2/24mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273939 2/24
GTIN	7291075346817
Produktų klasė	26K

### Aprašymas

**Modelis:**

Drožlialaužis su ryškia apsaugine nuožula. Vidutinės ir didelės pastūmos.

**Paskirtis:**

Pirmasis pasirinkimas tiksliam pjovimui. Galimas nupjovimas. Taip pat tinka ir pertraukiamiems pjūviams.

**Tinka:**

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273924 – 273925.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Įpjovos pločio w tolerancija	0,02 mm
Pastūma f	0,05 - 0,16 mm/aps,
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Įpjovos plotis w	2 mm

Įpjovos gylis $t_{maks.}$	6 mm
Pjovimo briaunos spindulio R tolerancija	0,05 mm
Plokštelės dydis $\varnothing d$	24 mm
Serija	PENTACUT
Gamintojo pavadinimas	PENTA 24N200C020 IC908
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Drožlialaužis	C
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC908
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas