


**PENTACUT 24N-C/34N-C pjovimo įdėklai, IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 3/24mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273939 3/24
GTIN	7291075346824
Produktų klasė	26K

Aprašymas**Modelis:**

Drožlialaužis su ryškia apsaugine nuožula. Vidutinės ir didelės pastūmos.

Paskirtis:

Pirmasis pasirinkimas tiksliam pjovimui. Galimas nupjovimas. Taip pat tinka ir pertraukiamiems pjūviams.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273924 – 273925.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	6,2 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	0,02 mm

Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo briaunos spindulio R tolerancija	0,05 mm
Plokštelės dydis Ø d	24 mm
Serija	PENTACUT
Gamintojo pavadinimas	PENTA 24N300C020 IC908
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Drožlialaužis	C
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC908
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas