



PENTACUT PCH 24-34 gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / plokštės dydis: 25/34mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273924 25/34
GTIN	7291075287110
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273937 – 273939.

Techninis aprašymas

Įpjovos gylis $t_{maks.}$	10 mm
Koto dydis	25 mm
Serija	PENTACUT
Bendras ilgis L	135 mm
Galvutės ilgis L_1	31 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHR 25-34
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

