

**PENTACUT PCH 24-34 gnybtinis laikiklis, kairinis, Koto dydis / plokštės dydis: 20/24mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273925 20/24
GTIN	7291075171969
Produktų klasė	26D

Aprašymas**Tinka:**

Pjovimo galvutės Nr. 273937 – 273939.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	120 mm
Koto dydis	20 mm
Serija	PENTACUT
Galvutės ilgis L ₁	19,5 mm
Įpjovos gylis t _{maks.}	6,5 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Plokštelės dydis	25 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHL 20-24
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

