




PENTACUT 24N-C/34N-C pjovimo įdėklai, IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 2/34mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273939 2/34
GTIN	7291075289558
Produktų klasė	26K

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužis su ryškia apsaugine nuožula. Vidutinės ir didelės pastūmos.

Paskirtis:

Pirmasis pasirinkimas tiksliam pjovimui. Galimas nupjovimas. Taip pat tinka ir pertraukiamiems pjūviams.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273924 – 273925.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Pastūma f	0,04 - 0,14 mm/aps,
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	8 mm

Įpjovos pločio w tolerancija	0,02 mm
Pjovimo briaunos spindulio R tolerancija	0,03 mm
Plokštelės dydis Ø d	34 mm
Serija	PENTACUT
Gamintojo pavadinimas	PENTA 34N200C020 IC908
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Drožlialaužis	C
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC908
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas