



PENTACUT PCH-17 gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / plokštės dydis: 20/17mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273950 20/17
GTIN	7291075389593
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Skirta lygiam darbui ant ruošinio kampų, kai įpjovimo plotis nuo 0,25 mm–3,18 mm.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 273956 – 273959.

Pastaba:

Dešiniems laikikliams naudokite dešiniuosius įpjovimo įdėklus, kairiesiems – kairiuosius įpjovimo įdėklus.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	17 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	4 mm
Serija	PENTACUT
Bendras ilgis L	120 mm
Koto dydis	20 mm
OAH	25,6 mm
Plokštelės dydis	17 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHRS 20-17
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte