



## PENTACUT PCH-17 gnybtinis laikiklis, kairinis, Koto dydis / plokštės dydis: 10/17mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273951 10/17
GTIN	7291075389487
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Skirta lygiam darbui ant ruošinio kampų, kai įpjovimo plotis nuo 0,25 mm–3,18 mm.

#### Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 273956 – 273959.

#### Pastaba:

Dešiniams laikikliams naudokite dešiniuosius įpjovimo įdėklus, kairiesiems – kairiuosius įpjovimo įdėklus.

### Techninis aprašymas

Serija	PENTACUT
Galvutės ilgis $L_1$	17 mm
Koto dydis	10 mm
Bendras ilgis L	120 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	4 mm
HBH	2 mm
OAH	15,6 mm
Plokštelės dydis	17 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHLS 10-17
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte