



## PENTACUT 17 N-P pjovimo įdėklai dešininis, IC1008, [pjovos plotis w / plokštės dydis: 1,2/17mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273956 1,2/17
GTIN	7291075390148
Produktų klasė	26K

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Universalī mažų komponentų apdirbimo sistema. Skirtas įpjovimui ir nupjovimui, griovelių tekinimui, sriegimui ir atvirkštiniam tekinimui.

Skirta nupjauti ir įpjauti. Teigiamas drožlialaužis. Minkštai pjauna.

#### Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273950 – 273951.

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	1,2 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,1 mm
Pastūma f	0,02 - 0,05 mm/aps,
Įpjovos gylis $t_{maks}$ .	3 mm
CUTDIA	6 mm

Plokštelės dydis $\varnothing$ d	17 mm
Serija	PENTACUT
Gamintojo pavadinimas	PENTA 17N120P010RS IC1008
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Drožlialaužis	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC1008
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas