



PENTACUT PCH-17 gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / plokštės dydis: 12/17mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273950 12/17
GTIN	7291075389562
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Skirta lygiam darbui ant ruošinio kampų, kai įpjovimo plotis nuo 0,25 mm–3,18 mm.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 273956 – 273959.

Pastaba:

Dešiniems laikikliams naudokite dešiniuosius įpjovimo įdėklus, kairiesiems – kairiuosius įpjovimo įdėklus.

Techninis aprašymas

Koto dydis	12 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	4 mm
Serija	PENTACUT
Galvutės ilgis L_1	17 mm
Bendras ilgis L	120 mm
OAH	17,6 mm
Plokštelės dydis	17 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHRS 12-17
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

galima atpjauti pagal ašį

ne

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte